



Guia Rápido

Leitor de código de barras

TL-120

MTGRTL120V001.0319

Características Técnicas

Tipo de Scanner	Linear Image CCD
Diodo de Luz	CCD 625nm
Interface	USB
Modos de Leitura	Gatilho & Leitura Contínua & Automático
Velocidade de Leitura	300 scans/seg
Profundidade de Leitura	3-330mm (13mil, pcs90%) 3-220mm (10mil)
Luminosidade Ambiente	0-100,000Lux
Dimensões (CxLxA)	170mm x 68mm x 98mm
Peso	150g
Material	ABS + PC
Alimentação	5VDC
Indicadores de Leitura	Beep e Led
Cabo	2m esticado
Consumo em Operação	120mA
Consumo em Stand By	25mA
Certificações	CE & FCC DOC compliance
Certificação IP	IP52
Resistencia a queda	1.5M

Conteúdo da embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens.

- Leitor de Código de Barras TL-120
- Guia Rápido

Configuração de Fabrica

Modo de Leitura	Manual
Idioma	Inglês(US)
Habilitar Teclado Digital	Desabilitado
Caps Lock	Ignorar
Terminal	Enter
Caps Lock	Dados Originais
Códigod e Identificação	Desabilitado
Prefixo e Sufixo	Nenhum
Som de Leitura Bem-Sucedida	Tom médio Longa Duração
Código de Barras Inverso	Desabilitado
Indução Automática	Desabilitado

Amostra de códigos de barras

Code 39



Codabar



Interleaved 2 of 5



Code 128



Apêndice

Tabela de parâmetros padrão

Tipos	Leitura
Industrial 2 of 5	N
Standard 2 of 5	N
Matrix 2 of 5	N
Interleave 2 of 5	Sim
Code 11	N
Codabar	Sim
Code MSI	N
Code UK	SIM
Code39	SIM
Code93	SIM
EAN-13	SIM
UPC-A	SIM
EAN-8	SIM
UPC-E	SIM
Code128	SIM
RSS Truncated	SIM
RSS Limited	SIM
RSS Expanded	SIM

A Tanca tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer de dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

Telefone:

(18) 3222-2377

(18) 3222-9616

(18) 3917-3238

Email: suporte@tanca.com.br

Plataforma de atendimento:

<https://bit.ly/2JT0isz>

Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras TL-120. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

Instalação

Conecte o cabo em seu Leitor de Código de Barras TL-120. Conecte o cabo USB em seu computador e aguarde até que o mesmo reconheça o seu Leitor de Código de Barras automaticamente. Quando o LED indicador acender e o Leitor emitir um sinal sonoro, ele estará pronto para uso.

Definir o leitor para o modo de fábrica



Seleção de Interface



*USB-HID

Terminal



Nenhum



Tab



Enter



OX0D+0D0A

Modo de leitura



Manual



Leitura contínua

(Sempre habilitada)

Modo de Detecção Automática:

Para ativar ou desativar a função de detecção automática, pressione o gatilho por 12 segundos

Tom do beep



Desabilitado



Habilitado



Duração curta



Duração média



Duração Longa



Frequência Baixa



Frequência média



Frequência alta

Idioma do Teclado



Português



Inglês (US)



Espanhol

Caps Lock



Dados Originais



Maiúsculas



Minúsculas



Convertor de Maiúsculas e Minúsculas

Habilitar e desabilitar códigos de barra



Desabilitar code 39



Desabilitar code 93



Desabilitar code 128



Desabilitar codabar



Desabilitar UPC-A



Desabilitar UPC-E



Desabilitar EAN-13